

Geberit Koffer für Pressbacken [2], [3], mit Einsatz 10C-II



Beispielbild

Eigenschaften

- Mit sechs Geberit Mepla Pressbacken [2] bestückbar
- Mit sechs Geberit Mapress Pressbacken [2] oder [3] bestückbar
- Mit einem Geberit Mepla Entgrat- und Kalibrierwerkzeug ø 16–50 mm bestückbar
- Mit einem Geberit Mapress Rohrentgrater ø 12–54 mm bestückbar
- Mit einem Geberit Rohrschneider bis ø 50 mm oder einer Geberit Schere bestückbar

- Mit einem Geberit Mapress Rohrschneider bis ø 54 mm bestückbar
- Mit einer Geberit Mapress Einschubtiefenschablone mit Markierstift bestückbar
- Mit einem Reinigungs- und Schmiermittel 120 ml bestückbar
- Mit einem Geberit Fettstift und einem Doppelmeter bestückbar

Technische Daten

Werkstoff | ABS

| Art.-Nr.     | Typennummer | B       | H       | T       | Modell | VE1   |
|--------------|-------------|---------|---------|---------|--------|-------|
| 691.137.00.1 | 10C-II      | 52.4 cm | 38.3 cm | 17.4 cm | Koffer | 1 St. |

Zubehör

- Geberit Tragriemen für Koffer